

**Chingă rotundă verde 2000 kg, Lungime utilă: 1 m****Date comandă**

Numărul de comandă	086255 1
GTIN	8718126198472
Clasa articolului	08Z

**Descriere****Execuție:**

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură și căptușeală simplă rezistentă la frecare.

**Aplicație:**

Pentru ridicarea și deplasarea componentelor.

**Notă:**

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).

**Descriere tehnică**

Lungime utilă	1 m
Circumferința	2 m
Lățimea buclei	48 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL	2000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL	1600 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7°	4000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45°	2800 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60°	2000 kg
Tip produs	Chingă rotundă

