

Garant
Cap bilateral de alezat HW, Prindere: HW40

Date comandă

Numărul de comandă	237610 HW40
GTIN	4045197676733
Clasa articolului	20N

Descriere
Execuție:

Capul bilateral de alezat este format dintr-un corp de bază și un suport pentru plăcuțe amovibile. Prindere cu interfață HW.

Alezarea se poate regla individual.

Cu arbore sincron la cerere.

Aplicație:

Pentru lărgirea găurilor existente.

Răcire interioară: da

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC..09T3..

Lungime utilă L₁: 75 mm

Ø arborelui: 49,5 - 66,5 mm

Șurub pentru plăcuțe amovibile: 219805

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	219805
Lungime utilă L ₁	75 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC..09T3..
Ø arborelui	49,5 - 66,5 mm
Prindere	HW40
Răcire interioară	da

Tip produs

Sculă de alezat