

**CNGA 120408, KBN35M, Tip: ME****Date comandă**

Numărul de comandă	255617 ME
GTIN	4960664544011
Clasa articolului	25H

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile CBN cu strat de acoperire **MEGACOAT**. MultiEdge; plăcuțe amovibile cu câte 2 respectiv 3 tășuri.

Categorie: KBN35M

Modelul muchiilor așchietoare: ME

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,2 mm

Avans f : 0,1 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 200 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,2 mm
Rază la colț	0,8 mm
Modelul muchiilor așchietoare	ME
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 200 m/min

Categorie	KBN35M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	CBN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNGA 120408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	KBN35M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	recomandat		
Uscat	recomandat		