

HOLEX®**DCMT 070204 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX130****Date comandă**

Numărul de comandă	260502 HBX130
GTIN	4045197669988
Clasa articolului	22D

Descriere

DCMT 070204 Set cu 10 bucăți HBX130 Categorie: HBX130

Sfârâmător de așchii: MM

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 3,75 mmAvans f : 0,06 - 0,36 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Sfârâmător de așchii	MM
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 3,75 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	M
Avans f	0,06 - 0,36 mm/rot

Categorie	HBX130
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Serie	Cuțit pentru strunjire eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Serie	Cap de strunjit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru