

**Garant****Set de capete de alezare Ø 9,75 – 88,1 mm, Prindere: SK40****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 237586 SK40   |
| GTIN               | 4045197608413 |
| Clasa articolului  | 29W           |

**Descriere****Execuție:**

Cu cap de arbore Cod 237591, bare și accesorii în trusă. **Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe Ø.**

Reglarea Ø cu joc neglijabil de histerezis.

**Pentru Ø 9,75 – 88,1 mm**

**Aplicație:**

Pentru bare de alezat cu Ø cozii 16 mm și punți pentru alezare de precizie. Cu plăcuțe amovibile ISO tip **CC..0602...**

**Livrare:**

1 cap de alezare: Cod 237591 SK40

Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Cod 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Cod 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Cod 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Cod 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 suport de plăcuțe amovibile pentru punți: Cod 237564 06

1 plăcuță amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (CCMT 060204)

**Piese de schimb:**

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219830.

**Recomandare:**

De preferință cu plăcuțele amovibile Cod 237695 și Cod 237696.

**Descriere tehnică**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Prindere          | SK40            |
| Răcire interioară | da              |
| Tip produs        | Sculă de alezat |

**Accesorii**

|  |               |
|--|---------------|
| Bară pentru strunjire interioară           | 237632        |
| Bară pentru strunjire interioară reglabilă | 237640        |
| Bară pentru strunjire interioară           | 237634        |
| Bară pentru strunjire interioară           | 237636        |
| Bară pentru strunjire interioară reglabilă | 237642        |
| Cap arboreØ 9,75 – 88,1 mm Prindere SK40   | 237591 SK40   |
| CC.T 060204 Categorie CU7010               | 260052 CU7010 |
| Bară pentru strunjire interioară           | 237630        |
| Set fără prindereØ 9,75 – 88,1 mm          | 237599        |