

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260606 25/10
GTIN	4045197655370
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	10 mm
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RC.X 1003
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Cod ISO Suport	SRGCR/L 2525M10
Lungime cap L ₁	21 mm
Portplăcuță	269005 11
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	30 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Portplăcuță Tip 11	269005 11
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500