



Dispozitiv de tăiat țevi INOX (VA) / cupru, pentru Ø exterior al țevii de până la: 64mm



Date comandă

Numărul de comandă	819501 64
GTIN	4039976020909
Clasa articolului	84A

Descriere

Execuție:

Designul robust pentru utilizare în condiții grele și ghidarea stabilă a axului, 2 sau 4 role de ghidare și rulmenții preciși ai roților de tăiere / rotelor de ghidare asigură o muncă precisă și o tăiere în unghi drept.

Aplicație:

Special pentru tăierea țevelor inox și de cupru până la maxim 4 mm grosime a pereților.

Descriere tehnică

Ø roțiță de tăiat	20 mm
Pentru Ø exterior al țevii	6 - 64 mm