

Duș pentru ochi montat pe perete/masă, Tip: 712**Date comandă**

Numărul de comandă	984151 712
GTIN	4251138221232
Clasa articolului	97S

Descriere**Execuție:**

Dușuri pentru ochi de interior cu capete de duș de înaltă performanță pentru un jet de apă limitat și uniform. Cu regulator automat de debit integrat pentru o înălțime corectă a jetului, indiferent de presiunea apei, precum și cu dispozitiv integrat de prevenire a refluxului pentru a proteja rețeaua de apă potabilă. Manșoanele din cauciuc din jurul capului de duș protejează persoana care solicită ajutor împotriva rănilor provocate de impact. Capacele de praf se deschid automat atunci când dușul pentru ochi este acționat de presiunea apei. Găurile mari din capetele de duș împiedică apa stagnantă și, astfel, calcificarea. Cu un cap de duș.

Standard:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.

Descriere tehnică

Condiții de montaj	montat pe perete
Condiții de montaj	montat pe masă
Presiune de curgere	2,5 - 5 bar
Valoare debit	7 l/min

Fișă de date

Presiune de curgere	36,26 - 72,52 psi
Greutate	0,8 kg
Lungimea furtunului	1500 mm
Lățime	65 mm
Funcționare	Duș pentru ochi
Funcționare	Duș de mână
Adâncime	65 mm
Înălțime	240 mm
Filet de racord BSP	1/2 IG inch
Tip produs	Duș pentru ochi