

Duș de ochi cu bazin de captare, Tip: 850



Date comandă

Numărul de comandă	984152 850
GTIN	4251138221690
Clasa articolului	97S

Descriere

Execuție:

Dușuri pentru ochi de interior cu capete de duș de înaltă performanță pentru un jet de apă limitat și uniform. Cu regulator automat de volum integrat pentru înălțimea corectă a jetului, independent de presiunea apei, precum și cu sistem integrat de prevenire a fluxului de retur pentru protecția rețelei de apă potabilă. Manșoanele din cauciuc din jurul capului de duș protejează persoana care solicită ajutor împotriva rănilor provocate de șocuri. Capacele de praf se deschid automat atunci când dușul pentru ochi este acționat de presiunea apei. Găurile mari din capetele de duș împiedică apa stagnantă și, astfel, calcificarea. Cu 2 capete de duș, bazin de picurare și capac

Standard:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Descriere tehnică

Valoare debit	14 - 20 l/min
Presiune de curgere	2,5 - 5 bar
Presiune de curgere	36,26 - 72,52 psi
Condiții de montaj	montat pe perete

Greutate	3,3 kg
Filet de racord BSP	3/8 ieșire inch
Lățime	356 mm
Înălțime	205 mm
Funcționare	Duș pentru ochi
Funcționare	Duș de față
Adâncime	299 mm
Tip produs	Duș pentru ochi