

Duș pentru situații de urgență, Tip: 837**Date comandă**

Numărul de comandă	984161 837
GTIN	4251138218218
Clasa articolului	97S

Descriere**Execuție:**

Duș de urgență pentru corp cu duș pentru ochi cu bazin de picurare, pentru montare pe podea. Dușurile de urgență de sine stătătoare sunt utilizate atunci când nu este posibilă montarea pe perete a dușului sau când urmează să fie creat un punct central de contact pentru primul ajutor. Cu cap de duș de înaltă performanță pentru un jet de apă limitat, uniform și moale. Debite selectabile de la 50 la 110 litri pe minut. Auto-golire, în mare parte lipsit de calcar și fără mentenanță, precum și foarte robust și rezistent la coroziune. Acoperire cu pulbere de poliester rezistentă la substanțe chimice pentru utilizare în medii agresive.

Standard:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

Descriere tehnică

Presiune de curgere	1,5 - 3 bar
Presiune de curgere	2,5 - 5 bar
Valoare de curgere duș de urgență	50 l/min
Filet de racord BSP	1,1/4 inch

Domeniu de utilizare	Interior
Valoare de curgere duș pentru ochi/pe pentru față	14 l/min
Adâncime	630 mm
Presiune de curgere	21,76 - 43,51 psi
Presiune de curgere	36,26 - 72,52 psi
Înălțime	2330 mm
Condiții de montaj	montat pe podea
Lățime	425 mm
Greutate	15,4 kg
Tip produs	Duș pentru situații de urgență