

Duș de ochi cu bazin de captare, Tip: 300**Date comandă**

Numărul de comandă	984152 300
GTIN	4251138218171
Clasa articolului	97S

Descriere**Execuție:**

Dușuri pentru ochi de interior cu capete de duș de înaltă performanță pentru un jet de apă limitat și uniform. Cu regulator automat de volum integrat pentru înălțimea corectă a jetului, independent de presiunea apei, precum și cu sistem integrat de prevenire a fluxului de retur pentru protecția rețelei de apă potabilă. Manșoanele din cauciuc din jurul capului de duș protejează persoana care solicită ajutor împotriva rănilor provocate de șocuri. Capacele de praf se deschid automat atunci când dușul pentru ochi este acționat de presiunea apei. Găurile mari din capetele de duș împiedică apa stagnantă și, astfel, calcificarea. Cu 2 capete de duș, bazin de colectare și pârghie de ÎMPINGERE fotoluminiscentă.

Standard:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.

Descriere tehnică

Valoare debit	14 l/min
Presiune de curgere	36,26 - 72,52 psi
Condiții de montaj	montat pe perete
Presiune de curgere	2,5 - 5 bar
Lățime	400 mm
Greutate	3 kg

Fișă de date

Adâncime	415 mm
Funcționare	Duș pentru ochi
Înălțime	235 mm
Filet de racord BSP	3/4 intrare inch
Tip produs	Duș pentru ochi