

**Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator, Tip: 71040761****Date comandă**

Numărul de comandă	070100 71040761
GTIN	4014586898865
Clasa articolului	03F

Descriere**Execuție:**

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, cu motor fără perii, cu 2 viteze.

- **Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare line și sigure, funcționare pe dreapta / stânga.**
- **Cutie de viteze din metal integral, cu 2 viteze, cu mecanism de percuție comutabil, pentru găurire în metal, piatră și zidărie.**
- **Reglarea momentului de rotație în mai multe trepte și mandrină detașabilă.**
- **Inclusiv mandrină din metal integral QuickIN (120 Nm) cu bacuri de strângere armate cu carbură și cu forțe de strângere ridicate.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Protejează acumulatorul și mașina împotriva suprasarcinii, a supraîncălzirii și a descărcării complete.**

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător.

Inclusiv 1x mandrină QuickIN (120 Nm), 1x clips pentru curea, 1x L-BOXX.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Model constructiv motor	Fără perii
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Utilizare tipică	Heavy Duty
Denumirea producătorului	ASB 18 Q AS Select
Turație maximă treapta 1	0 - 450 min ⁻¹
Greutate	1,5 kg
Moment maxim de rotație dur	60 Nm
Alimentare cu energie	Cu acumulatori
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	50 mm
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	<2,5 m/s ²
Ø maxim de găurire spiralată în beton	13 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Număr de acumulatoare incluse	0
Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	130 m/s ²
Turație maximă treapta 2	2000 min ⁻¹
Moment maxim de rotație moale	38 Nm
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție