

**Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: 71132461****Date comandă**

Numărul de comandă	070200 71132461
GTIN	4014586898872
Clasa articolului	03F

**Descriere****Execuție:**

**Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator și 2 și 4 viteze.**

- Pentru rezultate precise la găurire și înșurubare.
- Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare lină și sigură, funcționare spre dreapta / stânga.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
- Echilibrare optimă a greutății și ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzație de oboseală.
- Progres maxim de lucru cu acumuloarele AMPShare 18V ProCore: Tehnologia COOLPACK 2.0 oferă o durată de viață a acumulatorului cu 135% mai mare. Tehnologie celulară de ultimă oră, management inteligent al acumulatorului, cu până la 87 % mai multă putere decât la acumulatorii obișnuiți.

**Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator și 2 viteze cu motor fără perii și interfață**

**QuickIN.** Perfect potrivit pentru găurire și filetare de până la 10mm.

- Reglare mecanică a momentului de rotație.
- Model compact.
- Motor FEIN PowerDrive fără perii, cu un randament cu 30 % mai mare și durabilitate maximă.

**Livrare:**

Mandrină QuickIN, clips pentru curea, suport pentru biți, L-BOXX

**Notă:**

Acumulatori, încărcătoare și seturi inițiale compatibile găsiți sub codurile 073851 – 073866.

## Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în lemn	50 mm
Turație maximă treapta 2	2000 min <sup>-1</sup>
Moment maxim de rotație dur	60 Nm
Utilizare tipică	Strong
Denumirea producătorului	ABS 18 Q AS Select
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Moment maxim de rotație moale	38 Nm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Tensiunea acumulatorului	18 V
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Greutate	1,4 kg
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Turație maximă treapta 1	450 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	Transmisie în 4 trepte. 18V
USP2	Potrivit pentru lemn și oțel, mandrină cu acțiune rapidă, interval de prindere 1,5-13, fără acumulator

## Accesorii

Set de pornire cu acumulator Tip 92604324

073832 92604324

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea  
acumulatorului FE18 V

073837 FE18