



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator fără acumulator și încărcător, Tip: 71161561



Date comandă

Numărul de comandă	070200 71161561
GTIN	4014586900100
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator și 2 și 4 viteze.

- Pentru rezultate precise la găurire și înșurubare.
- Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare lină și sigură, funcționare spre dreapta / stânga.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
- Echilibrare optimă a greutateii și ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzație de oboseală.
- Progres maxim de lucru cu acumulatorii AMPShare 18V ProCore: Tehnologia COOLPACK 2.0 oferă o durată de viață a acumulatorului cu 135% mai mare. Tehnologie celulară de ultimă oră, management inteligent al acumulatorului, cu până la 87 % mai multă putere decât la acumulatorii obișnuiți.

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator în 4 viteze cu motor fără perii și interfață QuickIN MAX. Performanță fără compromisuri pentru găurire și filetare de până la 13 mm.

- Cutie de viteze din metal integral în 4 trepte. Cu viteze de până la 4000 rpm pentru viteze optime de așchiere în metal pentru orice gaură între 1,5 mm și 80 mm.
- Motorul fără perii, puternic FEIN PowerDrive, cu o eficiență cu până la 30% mai mare, permite o durată de viață mai lungă.

Fișă de date

- **Aționare sigură și controlată datorită controlului reculului, protecției la repornire, protecției la suprasarcină și mânerului suplimentar extensibil.**
- **Funcția inovatoare de repoziționare permite înșurubarea în lemn la viteză redusă pentru rezultate perfecte.**
- **Panou de control intuitiv cu LED reglabil pentru iluminarea perfectă a zonei de lucru în funcție de material.**

Livrare:

Fără acumulator și încărcător. Mandrină QuickIN, clips pentru curea, mâner, suport pentru biți, L-BOXX

Notă:

Acumulatori, încărcătoare și seturi inițiale compatibile găsiți sub codurile 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Utilizare tipică	Heavy Duty
Turație maximă treapta 2	850 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	60 mm
Denumirea producătorului	ASCM 18-4 QM AS Select
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Moment maxim de rotație dur	90 Nm
Turație maximă treapta 4	4000 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	18 V
Moment maxim de rotație moale	45 Nm
Turație maximă treapta 1	430 min ⁻¹
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Greutate	1,3 kg
Turație maximă treapta 3	2000 min ⁻¹
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat

Fișă de date

USP1	Transmisie în 4 trepte. 18V
USP2	Potrivit pentru lemn și oțel, mandrină cu acțiune rapidă, interval de prindere 1,5-13, fără acumulator

Accesorii

Set de pornire cu acumulator Tip 92604324	073832 92604324
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073837 FE18