



## Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: 71161461



### Date comandă

Numărul de comandă	070200 71161461
GTIN	4014586898919
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator și 2 și 4 viteze.

- Pentru rezultate precise la găurire și înșurubare.
- Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare lină și sigură, funcționare spre dreapta / stânga.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
- Echilibrare optimă a greutății și ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzație de oboseală.
- Progres maxim de lucru cu acumuloarele AMPShare 18V ProCore: Tehnologia COOLPACK 2.0 oferă o durată de viață a acumulatorului cu 135% mai mare. Tehnologie celulară de ultimă oră, management inteligent al acumulatorului, cu până la 87 % mai multă putere decât la acumulatorii obișnuiți.

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator mică și ușoară, 4 viteze, cu motor fără perii și interfață QuickIN. Perfect potrivit pentru găurire universală și șuruburi de până la 8mm.

- Cutie de viteze din metal integral, cu 4 viteze, pentru viteze optime pentru găurirea în metal și șuruburi cu auto-găurire de până la 6mm.
- Motor FEIN PowerDrive fără perii, cu un randament cu 30 % mai mare și durabilitate maximă.
- Reglare mecanică a momentului de rotație.

- **Protecție completă a utilizatorului prin protecție la repornire, protecție electronică la suprasarcină și frână.**

**Livrare:**

Mandrină QuickIN, clips pentru curea, suport pentru biți, L-BOXX

**Notă:**

Acumulatori, încărcătoare și seturi inițiale compatibile găsiți sub codurile 073851 – 073866.

**Descriere tehnică**

Turație maximă treapta 3	1400 min <sup>-1</sup>
Greutate	1,3 kg
Denumirea producătorului	ASCM 18 QSW AS Select
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Turație maximă treapta 1	400 min <sup>-1</sup>
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Moment maxim de rotație dur	40 Nm
Moment maxim de rotație moale	30 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Tensiunea acumulatorului	18 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	40 mm
Turație maximă treapta 4	2500 min <sup>-1</sup>
Utilizare tipică	Mediu
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă treapta 2	700 min <sup>-1</sup>
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	Transmisie în 4 trepte. 18V
USP2	Potrivit pentru lemn și oțel, mandrină cu acțiune rapidă, interval de prindere 1,5-13, fără acumulator

---

## Accesorii

Set de pornire cu acumulator Tip 92604324

073832 92604324

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea  
acumulatorului FE18 V

073837 FE18