



Șurubelniță cu percuție cu acumulator, Tip: 71151261



Date comandă

Numărul de comandă	074000 71151261
GTIN	4014586898902
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Șurubelniță cu percuție cu acumulator, **cu motor fără perii și reglare a momentului în 6 trepte**. Transmisie robustă, cu impact metalic și manevrare ergonomică, datorită învelișului moale.

- **Motor FEIN PowerDrive fără perii, cu un randament cu 30% mai mare și durabilitate maximă.**
- **Conectarea sigură a cheii de impact la unitatea pătrată prin strângere și fixare.**

Livrare:

Versiunea fără acumulator și fără încărcător, inclusiv cutie L-BOXX. 1× clips pentru curea, 1× suport pentru biți.

Notă:

Baterii, încărcătoare și seturi de pornire compatibile se găsesc la Codurile 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	12,9 m/s ²
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)

Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Utilizare tipică	Activități solicitante
Număr de acumuloare incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate	3,1 kg
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M27
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Denumirea producătorului	ASCD 18-1000 W34 AS
Dimensiunile portsculei	3/4 inch
Număr de percuții	0 - 2200 min ⁻¹
Momentul maxim	1050 Nm
Tip produs	Șurubelniță cu percuție