



Șurubelniță cu percuție cu acumulator 12V/18 V, potrivit pentru sarcini grele, Tip: 71151161



Date comandă

Numărul de comandă	074000 71151161
GTIN	4014586898896
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Șurubelniță cu percuție cu acumulator, **cu motor fără perii și reglare a momentului în 6 trepte**. Transmisie robustă, cu impact metalic și manevrare ergonomică, datorită învelișului moale.

- **Motor fără perii cu un randament cu 30% mai mare și durabilitate maximă.**
- **Portsculă hexagonală de 1/4 inch pentru biți și biți de cheie tubulară.**
- **Cuplu cu 10% mai mare în sens invers acelor de ceasornic pentru slăbirea șuruburilor extrem de strânse.**

Livrare:

Versiunea fără acumulator și fără încărcător, inclusiv cutie L-BOXX. 1x clips pentru curea, 1x suport pentru biți.

Notă:

Baterii, încărcătoare și seturi de pornire compatibile se găsesc la Codurile 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Momentul maxim	210 Nm
----------------	--------

Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Dimensiunile portsculei	1/4 inch
Tensiunea acumulatorului	18 V
Profil de antrenare portsculă	HEX
Număr de acumuloare incluse	0
Greutate	1,2 kg
Utilizare tipică	Heavy Duty
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M18
Vibrație maximă conform EN	6 m/s ²
Denumirea producătorului	ASCD 18-200 W4 AS
Număr de percuții	0 - 3000 min ⁻¹
Tip produs	Șurubelniță cu percuție