



Șurubelniță cu percuție cu acumulator, Tip: 71151061



Date comandă

Numărul de comandă	074000 71151061
GTIN	4014586898889
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Șurubelniță cu percuție cu acumulator, **cu motor fără perii și reglare a momentului în 6 trepte**. Transmisie robustă, cu impact metalic și manevrare ergonomică, datorită învelișului moale.

- **Motorul fără perii are un cuplu cu 10% mai mare în sens invers acelor de ceasornic pentru slăbirea șuruburilor extrem de strânse.**
- **Protecție împotriva pericolelor de contact pe capul de viteze.**
- **Model compact.**

Livrare:

Versiunea fără acumulator și fără încărcător, inclusiv cutie L-BOXX. 1x clips pentru curea, 1x suport pentru biți.

Notă:

Baterii, încărcătoare și seturi de pornire compatibile se găsesc la Codurile 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	6 m/s ²
Denumirea producătorului	ASCD 18-300 W2 AS

Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tensiunea acumulatorului	18 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Număr de acumuloare incluse	0
Momentul maxim	290 Nm
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M18
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Utilizare tipică	Heavy Duty
Greutate	1,2 kg
Număr de percuții	0 - 3400 min ⁻¹
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tip produs	Șurubelniță cu percuție

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073851 B18
Încărcător de acumulatori Tip 1880CV	073866 1880CV
Încărcător de acumulatori Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Încărcător de acumulatori Tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80