



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: M18BLDDRC2



Date comandă

Numărul de comandă	070210 M18BLDDRC2
GTIN	4058546477035
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

MILWAUKEE – pistol de găurit și de înșurubat cu 2 trepte. Puternic, cu acumulator și posibilitate de utilizare stânga/dreapta. Acumulatori REDLITHIUM™ cu **monitorizarea individuală a celulelor și afișarea nivelului de încărcare**. Carcasă metalică robustă a **cutiei de viteze** pentru o durabilitate mare. **Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă** și pivot de blocare. Iluminare cu LED a spațiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.

Livrare:

Inclusiv 2x acumuloare Li-Ion M18, încărcător M12-18 FC, clips de curea, HD-Box (cutie de scule).

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile sunt se găsesc începând de la Cod 073816, Cod 073827 și Cod 073840.

Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Turație maximă treapta 1	0 - 550 min ⁻¹

Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	18 V
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 15 mm
Moment maxim de rotație dur	60 Nm
Denumirea producătorului	M18 BLDDRC-202C
Greutate	1,5 kg
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Număr de acumuloare incluse	2
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	52 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Model constructiv motor	Motor fără perii
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Capacitate acumulator	2 Ah
Utilizare tipică	Strong
Turație maximă treapta 2	1700 min ⁻¹
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat

Accesorii

Sistem Li-Ion M18B2 Tip acumulator MB18	073827 MB18
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC