



SET DE etriere digitale TESA-CAL IP67, domeniu de măsurare 150 mm, Număr de șublere: 3



Date comandă

Numărul de comandă	405522 3
GTIN	4067263132776
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

- Ghidaj perfect al cursorului pe șină, pentru o deplasare lină și omogenă.
- Construcție robustă pentru durabilitate și stabilitate pe termen lung a rezultatelor.
- Protecție ridicată împotriva prafului și a lichidelor.
- Lizibilitate bună cu scală circulară mare și cu contrast ridicat.
- Durabilitatea mare a bateriei vă scutește de schimbarea frecventă a acesteia.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Măsurători exterioare, interioare, în trepte și de adâncime.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. set compus din 3x Cod 412760 ref. 150.

Descriere tehnică

Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Valoarea de măsurare și punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby	da
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3

Decuplare automată	da
Alimentare cu energie	Cu baterii
Lungimea ciocului	40 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Număr de baterii incluse	1
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	12000 ore
Tijă adâncime existentă	da
Standard	ISO 13385
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Calibrarea	A1
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Citire	0,01 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 67
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Citire	0,0005 inch
Comutare Stand-by	da
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021010 3X200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021000 3X200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032