



SET DE etriere digitale TESA-CAL IP67, domeniu de măsurare 150 mm, Număr de șublere: 10



Date comandă

Numărul de comandă	405522 10
GTIN	4067263132752
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

- Ghidaj perfect al cursorului pe șină, pentru o deplasare lină și omogenă.
- Construcție robustă pentru durabilitate și stabilitate pe termen lung a rezultatelor.
- Protecție ridicată împotriva prafului și a lichidelor.
- Lizibilitate bună cu scală circulară mare și cu contrast ridicat.
- Durabilitatea mare a bateriei vă scutește de schimbarea frecventă a acesteia.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Măsurători exterioare, interioare, în trepte și de adâncime.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. set compus din 10x Cod 412760 ref. 150.

Descriere tehnică

Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7x1,3
Citire comutabilă	mm / inch
Număr de baterii incluse	1

Citire	0,01 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire	0,0005 inch
Standard	ISO 13385
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Valoarea de măsurare și punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby	da
Lungimea ciocului	40 mm
Calibrarea	A1
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	12000 ore
Decuplare automată	da
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tijă adâncime existentă	da
Clasă de protecție IP	IP 67
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Comutare Stand-by	da
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 10X200 mm	021010 10X200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 10X200 mm	021000 10X200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032