

Mitutoyo**SET DE etriere digitale IP67, domeniu de măsurare 150 mm, Număr de șublere: 3****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 412629 3 |
| GTIN | 4067263132837 |
| Clasa articolului | 44A |

Descriere**Execuție:**

Etrier electronic cu sistem electronic Absolut și ecran mare, ușor de citit. Rezistent la apă, ulei și praf. Datorită consumului redus de energie, poate funcționa continuu 18000 h alimentat de la o baterie (Ref. 300: 5000 h). Dispozitivul pornește automat când este manevrat și se oprește automat când nu este folosit cca. 20 minute.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

3x șubler Cod 412623 Ref. 150

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357. set compus din 3x Cod 412623 ref. 150.

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------------|
| Standard | ISO 13385 |
| Cod produs baterii/acumulatoare conținute | 081560 357 |
| Calibrarea | A1 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,4 |

| | |
|---|--------------------------------|
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Abatere de măsurare E MPE | ±0,02 mm |
| Tijă adâncime existentă | da |
| Citire | 0,01 mm |
| Clasă de protecție IP | IP 67 |
| Decuplare automată | da |
| Lungimea ciocului | 40 mm |
| Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero |
| Domeniu de măsurare | 0 - 150 mm |
| Durată de funcționare (Autonomie acumulatori) | 15000 h |
| Tehnică de măsurare | digital |
| Material | Oțel superior, INOX |
| Toate componentele | călit |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Tip produs | Șubler universal |

Servicii

| | |
|---|--------------|
| CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm | 021000 3X200 |
| Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm | 021010 3X200 |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357 | 081560 357 |
| Șurub pentru tija de adâncime, metal cu 2 șuruburi | 412120 |