

## Mitutoyo

### SET DE etriere digitale Cu sistem AOS, domeniu de măsurare 150 mm, Număr de șublere: 3



#### Date comandă

Numărul de comandă	412633 3
GTIN	4067263132868
Clasa articolului	44A

#### Descriere

##### Execuție:

Rezultatul măsurătorii afișat cu cifre ușor lizibile (înălțime 9 mm). Sistemul de măsurare electromagnetic **AOS (Advanced Onsite Sensor)** oferă protecție mărită împotriva apei și prafului.

- **Riglă gradată absolută care nu este necesară repunerea la zero, ceea ce permite o măsurare rapidă și precisă.**
- **Consum redus de energie electrică (20000 de ore de utilizare continuă), afișarea încărcării bateriei.**

##### Livrare:

**3 x șubler** Cod 412632 Ref. 150. set compus din 3x Cod 412632 ref. 150.

##### Accesorii opționale:

Capac pentru compartimentul de baterii Cod 412239 Ref. B.

#### Descriere tehnică

Calibrarea	A1
Standard	ISO 13385
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tijă adâncime existentă	da
Înălțime cifre afișaj LCD	9 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm

Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,4
Număr de baterii incluse	1
Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Citire	0,01 mm
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	20000 h
Lungimea ciocului	40 mm
Cod produs baterii/acumuloare conținute	081560 357
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat	Procedeu electromagnetic inductiv
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021000 3X200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021010 3X200

## Accesorii

Capac pentru compartimentul de baterii Tip B	412239 B
Șurub pentru tija de adâncime, metal cu 2 șuruburi	412120
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357