

Mahr**SET DE etriere digitale IP67 cu tijă de adâncime rotundă și ieșire de date,
Număr de șubler: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	412735 3
GTIN	4067263132912
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic. Sistem de măsurare inductiv, etanș la apă, cu funcție de blocare a punctului de referință (Reference-Lock). Suprafețele de măsurare sunt finisate / lepuite cu precizie.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

3x șubler Cod 412731 Ref. 150.

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. set compus din 3x Cod 412731 ref. 150.

Descriere tehnică

Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference Lock System
Calibrarea	A1
Citire	0,0005 inch

Clasă de protecție IP	IP 67
Citire	0,01 mm
Tijă adâncime existentă	da
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Citire comutabilă	mm / inch
Lungimea ciocului	40 mm
Tijă de adâncime	Ø 1,6
Număr de baterii incluse	1
Standard	ISO 13385
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021000 3X200
Calibrare DAKKȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021010 3X200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------