

Mahr**SET DE etriere digitale IP67 cu tijă de adâncime rotundă și ieșire de date,
Număr de șublere: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	412735 10
GTIN	4067263132899
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic. Sistem de măsurare inductiv, etanș la apă, cu funcție de blocare a punctului de referință (Reference-Lock). Suprafețele de măsurare sunt finisate / lepuite cu precizie.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 ref. CR2032 per șubler. 10x șubler cod 412731 ref.150.

Descriere tehnică

Standard	ISO 13385
Lungimea ciocului	40 mm
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032

Fișă de date

Citare	0,0005 inch
Calibrarea	A1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference Lock System
Număr de baterii incluse	1
Tijă de adâncime	Ø 1,6
Tijă adâncime existentă	da
Clasă de protecție IP	IP 67
Citare	0,01 mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal
USP1	Șubler digital, IP67 cu indicator de adâncime rotund, interval de măsurare 150 mm, citire 0,01 mm

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/412735-10>