

Mahr**SET DE etriere digitale cu ecran mare și tijă de adâncime rotundă, domeniu de măsurare 150 mm, Număr de șublere: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	412718 10
GTIN	4067263132875
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Afișaj LCD, ușor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11 mm. Sistem de măsurare modern, eficient energetic, durată de funcționare cca. 3 ani. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. Ghidaje lepuite, suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Cu tijă rotundă de adâncime.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. set compus din 10x Cod 412716 ref. 150.

Descriere tehnică

Calibrarea	A1
Citire	0,0005 inch
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference Lock System
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Citire	0,01 mm
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Lungimea ciocului	40 mm

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire comutabilă	mm / inch
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	cca. 3 ani
Tijă adâncime existentă	da
Număr de baterii incluse	1
Tijă de adâncime	Ø 1,6
Standard	ISO 13385
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 10X200 mm	021000 10X200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 10X200 mm	021010 10X200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------