



Polizor unghiular fără fir GWS, Tip: 18V-180P



Date comandă

Numărul de comandă	077120 18V-180P
GTIN	4053423246209
Clasa articolului	03C

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular fără fir mic și ușor de 180 mm:

- Datorită discului de rectificat de 180 mm și capului mic de transmisie, oferă aceeași adâncime de tăiere ca un polizor unghiular mare de 230 mm, însă este cu până la 35% mai ușor.
- Tehnologie biturbo fără perii pentru tăiere rapidă într-o gamă largă de materiale.
- Comutator de protecție, control recul, sistem inteligent de frânare.

Livrare:

Inclusiv capac de protecție, mâner suplimentar, discuri de tăiere, L-BOXX. Fără acumulator și încărcător.

Notă:

La Cod 073854 și Cod 073866 găsiți acumuloare de schimb și încărcătoare potrivite.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	GWS 18V-180P
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim al discurilor	180 mm

Adâncimea maximă de tăiere	61 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Greutate	2,8 kg
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Vibrație maximă conform EN	4,1 m/s ²
Număr de acumulatoare incluse	0
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Particularitate	Întrerupător de siguranță
Turație maximă	6100 min ⁻¹
Blocaj contra repornirii	da
Tip produs	Polizor unghiular