

Garant**Set de capete de alezare Ø 9,75 – 88,1 mm, Prindere: BT40****Date comandă**

Numărul de comandă	237586 BT40
GTIN	4045197608420
Clasa articolului	29W

Descriere**Execuție:**

Cu cap de arbore Cod 237591, bare și accesorii în trusă. **Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe Ø.**

Reglarea Ø cu joc neglijabil de histerezis.

Pentru Ø 9,75 – 88,1 mm

Aplicație:

Pentru bare de alezat cu Ø cozii 16 mm și punți pentru alezare de precizie. Cu plăcuțe amovibile ISO tip **CC..0602...**

Livrare:

1 cap de alezare: Cod 237591 BT40

Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Cod 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Cod 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Cod 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Cod 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 suport de plăcuțe amovibile pentru punți: Cod 237564 06

1 plăcuță amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (CCMT 060204)

Piese de schimb:

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219830.

Recomandare:

De preferință cu plăcuțele amovibile Cod 237695 și Cod 237696.

Descriere tehnică

Prindere	BT40
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

Accesorii

Bară pentru strunjire interioară	237632
Bară pentru strunjire interioară	237630
Bară pentru strunjire interioară	237634
Bară pentru strunjire interioară reglabilă	237642
Cap arbore Ø 9,75 – 88,1 mm Prindere BT40	237591 BT40
Bară pentru strunjire interioară	237636
CC.T 060204 Categorie CU7010	260052 CU7010
Bară pentru strunjire interioară reglabilă	237640
Set fără prindere Ø 9,75 – 88,1 mm	237599