

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260607 16/10
GTIN	4045197655387
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap L <sub>1</sub>	15,5 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Mărimea plăcuței	10 mm
Mărime coadă	16 mm
Cod ISO Suport	SRGCR/L 1616H10
Plăcuță amovibilă compatibilă	RC.X 1003
Portplăcuță	269005 11
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lungimea totală L	100 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	30 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Portplăcuță Tip 11	269005 11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500