

**Garant****Set de burghie de centrare HSS-E Cod 111100 în cutie, TiAlN, Număr de burghie: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	111060 10
GTIN	4067263118657
Clasa articolului	11A

**Descriere****Execuție:**

Alcătuیت din burghie de centrare DIN 333.

**Conținut:**

Burghiu de centrare Cod 111100, câte 1 bucată Ref. 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

**Descriere tehnică**

Număr de burghie	10
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 333
Tip	A
Toleranță Ø nominal	k12
Unghi de teșire	60 grad

Coadă tip	Coadă cilindrică cu h7
Inel colorat	fără
Tip produs	Găurire de centruire

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	45 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	40 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	10 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	5 m/min	S
GG(G)	recomandat	25 m/min	K
CuZn	recomandat	80 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

## Accesorii

Burghiu de centrare HSS-EA Ø nominal DC k12 0,75 mm	111100 0,75
Burghiu de centrare HSS-EA Ø nominal DC k12 1 mm	111100 1
Burghiu de centrare HSS-EA Ø nominal DC k12 1,5 mm	111100 1,5
Burghiu de centrare HSS-EA Ø nominal DC k12 1,6 mm	111100 1,6

Burghiu de centrare HSS-EA Ø nominal DC k12 2 mm	111100 2
Burghiu de centrare HSS-EA Ø nominal DC k12 2,5 mm	111100 2,5
Burghiu de centrare HSS-EA Ø nominal DC k12 3 mm	111100 3
Burghiu de centrare HSS-EA Ø nominal DC k12 3,15 mm	111100 3,15
Burghiu de centrare HSS-EA Ø nominal DC k12 4 mm	111100 4
Burghiu de centrare HSS-EA Ø nominal DC k12 5 mm	111100 5