


DNGA 150604, KBN05M, Tip: ME

Date comandă

Numărul de comandă	255629 ME
GTIN	4960664599073
Clasa articolului	25H

Descriere
Execuție:

Plăcuțe amovibile CBN cu strat de acoperire **MEGACOAT**. MultiEdge; plăcuțe amovibile cu câte 2 respectiv 3 tășuri.

Categorie: KBN05M

Modelul muchiilor așchietoare: ME

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,2 mm

Avans f : 0,1 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 200 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,2 mm
Modelul muchiilor așchietoare	ME
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 200 m/min

Categorie	KBN05M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	CBN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNGA 150604
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	KBN05M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		