

Mahr**Banc mic de măsurare a lungimilor Precimar, Tip: SM60****Date comandă**

Numărul de comandă	424920 SM60
GTIN	4059192064624
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Banc mic de măsurare a lungimilor pentru măsurători rapide și precise în producție. Masă suport cu înălțime reglabilă continuu (Ø 60 mm). Protecția instrumentelor de măsurare folosite cu ajutorul cuplajului încorporat. Suprafețe de măsurare călite. Utilizabil cu toate aparatele de afișare cu coadă de fixare de 8 mm (disponibil la cerere).

Avantaj text publicitar:

Precimar SM 60 este un banc mic de măsurare a lungimilor, ușor de manevrat, pentru măsurători rapide și precise ale pieselor.

- **Structură simplă a aparatului**
- **Poate fi folosit în producție datorită structurii robuste**
- **Adaptare rapidă la piese noi**
- **Instrumente de măsurare la libera alegere (de ex. ceas comparator digital, palpator de măsurare etc.)**
- **Suprafețe de măsurare cu suprafață de palpate călită**
- **Protecția instrumentelor de măsurare folosite cu ajutorul cuplajului încorporat**
- **Utilizarea de vârfuri de măsurare variate**
- **Utilizare pentru stângaci și dreptaci**
- **Pinolă de măsurare mobilă**

Livrare:

Fără ceas comparator sau ceas comparator de precizie.

Accesorii opționale:

Fișă de date

Ceas comparator Cod 434314 Ref. 25; 434318 Ref. 25; 434320 Ref. 25; 434324 Ref. 25; 434656 Ref. 25; 434655 Ref. 25; Dispozitiv compact de măsurare a lungimilor 434707 Ref. 1200; Palpator inductiv 434760 Ref. 2004M

Descriere tehnică

Ø suprafețe măsurare	6 mm
Paralelismul plan al suprafețelor de măsurare	1 μ m
Greutate	9 kg
Domeniu de măsurare	25 mm
Forță de măsurare	1 N
Tehnică de măsurare	analogic
Tip produs	Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie