

Mahr**Banc mic de măsurare a lungimilor Precimar, Tip: SM60-V****Date comandă**

Numărul de comandă	424920 SM60-V
GTIN	2050002079496
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Banc mic de măsurare a lungimilor pentru măsurători rapide și precise în producție. Masă suport cu înălțime reglabilă continuu (Ø 60 mm). Protecția instrumentelor de măsurare folosite cu ajutorul cuplajului încorporat. Suprafețe de măsurare călite. Utilizabil cu toate aparatele de afișare cu coadă de fixare de 8 mm (disponibil la cerere). Vârfuri de măsurare interschimbabile.

Avantaj text publicitar:

Precimar SM 60 este un banc mic de măsurare a lungimilor, ușor de manevrat, pentru măsurători rapide și precise ale pieselor.

- **Structură simplă a aparatului**
- **Poate fi folosit în producție datorită structurii robuste**
- **Adaptare rapidă la piese noi**
- **Instrumente de măsurare la libera alegere (de ex. ceas comparator digital, palpator de măsurare etc.)**
- **Suprafețe de măsurare cu suprafață de palpate călită**
- **Protecția instrumentelor de măsurare folosite cu ajutorul cuplajului încorporat**
- **Utilizarea de vârfuri de măsurare variate**
- **Utilizare pentru stângaci și dreptaci**
- **Pinolă de măsurare mobilă**

Livrare:

Fără ceas comparator sau ceas comparator de precizie. Inclusiv inserții de măsurare din carbură plane Ø 3,5 mm.

Accesorii opționale:

Ceas comparator Cod 434314 Ref. 25; 434318 Ref. 25; 434320 Ref. 25; 434324 Ref. 25; 434656 Ref. 25; 434655 Ref. 25; Dispozitiv compact de măsurare a lungimilor 434707 Ref. 1200; Palpator inductiv 434760 Ref. 2004M La cerere se pot livra și alte vârfuri de măsurare.

Descriere tehnică

Paralelismul plan al suprafețelor de măsurare	1 μm
Forță de măsurare	5 N
\varnothing suprafețe măsurare	6 mm
Domeniu de măsurare	25 mm
Greutate	9 kg
Tehnică de măsurare	analogic
Tip produs	Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie