

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/10mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260607 20/10 |
| GTIN | 4045197655394 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| șurub pentru portplăcuță | 269013 2 |
| Lungime cap L ₁ | 17 mm |
| Mărimea plăcuței | 10 mm |
| Cod ISO Suport | SRGCR/L 2020K10 |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | RC.X 1003 |
| Portplăcuță | 269005 11 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 2 |
| Lățimea funcțională L ₄ | 25 mm |
| Mărime coadă | 20 mm |
| Lungimea totală L | 125 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Răcire interioară | nu |
| Unghi de reglare κ | 30 grad |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Șurub pentru portplăcuță Tip 2 | 269013 2 |
| Portplăcuță Tip 11 | 269005 11 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2 | 269028 2 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |