



## Șurubelniță cu percuție cu acumulator, Tip: M18FID3



### Date comandă

Numărul de comandă	074010 M18FID3
GTIN	4058546376598
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

**Șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii**, durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată. **Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze și mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale**. Indicator pentru nivelul de încărcare a acumulatorului, iluminare cu LED a zonei de lucru. Cu funcționare pe dreapta / stânga și control electronic al turației. **Sistem electronic REDLINK PLUS™** – gestionare unică a performanțelor:

- **Cu sistem de comunicare între mașina acționată și acumulator.**
- **Cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului și a cutiei de viteze.**

DRIVE CONTROL™ permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turației și momentului de rotație. **Șurubelniță cu percuție cu acumulator M18 FUEL™ 1/4" Hex.**

- **Extrem de compactă cu o lungime de numai 113 mm.**
- **Sistemul DRIVE CONTROL permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turației și ale momentului de rotație.**
- **Iluminare îmbunătățită a zonei de lucru cu 3 LED-uri.**

#### Execuție text publicitar:

**Șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii**, durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată.

**Notă:**

Pentru acumuloare de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073808.

**Descriere tehnică**

Număr de percuții treapta 3	0 - 4400 min <sup>-1</sup>
Număr de percuții treapta 1	0 - 1750 min <sup>-1</sup>
Greutate	1,7 kg
Tensiunea acumulatorului	18 V
Denumirea producătorului	M18 FID3
Capacitate acumulator	5 Ah
Utilizare tipică	Strong
Profil de antrenare portsculă	HEX (E 6,3)
Moment maxim treapta 1	40 Nm
Număr de percuții treapta 4	0 - 4400 min <sup>-1</sup>
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Număr de acumuloare incluse	2
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M16
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de percuții treapta 2	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Moment maxim treapta 3	226 Nm
Dimensiunile portsculei	1/4 inch
Tip produs	Șurubelniță cu percuție