

Garant**Burghiu conic de precizie cu canal elicoidal HSS, TiAlN, Ø tăişului DC: 3-14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	118040 3-14
GTIN	4067263124603
Clasa articolului	11C

Descriere**Execuție:**

Cu vârf ascuțit, nu este necesară găurirea prealabilă. Tăişuri conice în creștere și detalonare radială posterioară. Scală marcată pe canale. Coadă cu 3 suprafețe de prindere.

Strat de acoperire TiAlN pentru prelucrare uscată, durabilitate optimă, precum și viteze mari de aşchiere. **Canelat în formă de spirală** pentru eliminare sigură a aşchiilor.

Aplicație:

Găurire fără bavură și fără urme de vibrație de la aşchiere. Tablă de oțel 0,1 – 2 mm, inox V2A 0,1 – 1 mm, metale neferoase: 0,1 – 5 mm, materiale plastice până la 10 mm.

Descriere tehnică

Ø cozii	6 mm
Lungimea totală	58 mm
Ø tăişului D _c	3 - 14 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghie în trepte

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		