

Garant**Set de burghie conice de precizie cu canal leicoidal HSS, TiAlN, Ø tăişului DC: 3-30,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	118140 3-30,5
GTIN	4067263124634
Clasa articolului	11C

Descriere**Execuție:**

Cu vârf ascuțit, nu este necesară găurirea prealabilă. Tăişurile cu circumferință din ce în ce mai mare și detalonare radială posterioară. Scală marcată pe canale. Coadă cu 3 suprafețe de prindere.

Set cu 3 burghie conice și 1 tub de pastă de aşchiere cod 118160, în casetă.

Aplicație:

Găurire fără bavură și fără urme de vibrație de la aşchiere.

Tablă de oțel 0,1 – 2 mm, inox V2A 0,1 – 1 mm, metale neferoase: 0,1 – 5 mm, materiale plastice până la 10 mm.

Conținut:

Câte 1 burghiu conic: Cod 118040 dim. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Pastă pentru aşchiere: Cod 118160

Descriere tehnică

Strat de acoperire	TiAlN
Inel colorat	fără

Materialul sculei	HSS
Tip produs	Burghie în trepte
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere