

Garant**Burghiu în trepte HSS, TiAlN, Ø tăişurilor: PGmm****Date comandă**

Numărul de comandă	118324 PG
GTIN	4067263124672
Clasa articolului	11C

Descriere**Execuție:**

Cu burghiu de centrare cilindric, dimensiunile Ø marcate în canal. Coadă cu 3 suprafețe de prindere.

Burghiu în trepte, cu spiră pentru evacuarea optimă a aşchiilor și acoperire de înaltă performanță pentru rezistență ridicată la uzură. Burghiu în trepte combinat (găuri filetate și străpunse) **pentru filete de țevi armate** (conform DIN 40430) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

Aplicație:

Găurire și debavurare, grosime maximă a materialului = înălțimea treptelor (consultați tabelul).

Descriere tehnică

Ø cozii	12 mm
Înălțimea treptelor	4 mm
Lungimea totală	93 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghie în trepte

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		