

**Garant****Burghiu în trepte HSS, TiAlN, Ø tăişurilor: 30-40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	118324 30-40
GTIN	4067263124665
Clasa articolului	11C

**Descriere****Execuție:**

Cu burghiu de centrare cilindric, dimensiunile Ø marcate în canal. Coadă cu 3 suprafețe de prindere.

Burghiu în trepte, cu spiră pentru evacuarea optimă a așchiilor și acoperire de înaltă performanță pentru rezistență ridicată la uzură.

**Aplicație:**

Găurire și debavurare, grosime maximă a materialului = înălțimea treptelor (consultați tabelul).

**Descriere tehnică**

Trepte de găurire cu increment de	1 mm
Ø tăişului D <sub>c</sub>	30 - 40 mm
Înălțimea treptelor	5 mm
Lungimea totală	98 mm
Ø cozii	13 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere

Inel colorat	fără
Tip produs	Burghie în trepte

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		