

**Garant****Burghiu în trepte HSS, TiAlN, Ø tăişurilor: MFmm****Date comandă**

Numărul de comandă	118324 MF
GTIN	4067263124689
Clasa articolului	11C

**Descriere****Execuție:**

Cu burghiu de centrare cilindric, dimensiunile Ø marcate în canal. Coadă cu 3 suprafețe de prindere.

Burghiu în trepte, cu spiră pentru evacuarea optimă a aşchiilor și acoperire de înaltă performanță pentru rezistență ridicată la uzură. Burghiu în trepte combinat (găuri filetate și străpunse) **pentru filete metrice cu pas fin** (conform DIN 60423) M12×1,5, M16×1,5, M20×1,5, M25×1,5, M32×1,5, M40×1,5.

**Aplicație:**

Găurire și debavurare, grosime maximă a materialului = înălțimea treptelor (consultați tabelul).

**Descriere tehnică**

Înălțimea treptelor	4 mm
Ø cozii	12 mm
Lungimea totală	94 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghie în trepte

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		