

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/10mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260607 25/10
GTIN	4045197655400
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	21 mm
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Cod ISO Suport	SRGCR/L 2525M10
Mărime coadă	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Portplăcuță	269005 11
Plăcuță amovibilă compatibilă	RC.X 1003
Mărimea plăcuței	10 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	30 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2

269013 2

Portplăcuță Tip 11

269005 11

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2

269028 2

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500