

Power Station, Putere: 1500W



Date comandă

Numărul de comandă	957650 1500
GTIN	4260302417289
Clasa articolului	9GG

Descriere

Execuție:

Sursă de alimentare mobilă, ușor de transportat pentru bancuri de lucru mobile, linii UNI etc. Conexiuni multiple pentru dispozitive finale, cum ar fi laptopuri, ecrane, smartphone-uri, consumatori mici. Chiar și pornirea unei mașini este posibilă cu o încărcare a bateriei de peste 60% și cablu corespunzătoare (nu este inclus). Opțiuni de încărcare prin priză de alimentare de 230 V și conexiune de încărcare de curent continuu/solar sau prin priză de alimentare de la bord de 12 V. **LiFePO4** (litiu-fier-fosfat) - baterie cu litiu cu putere continuă de 1500 W și putere maximă de 3000 W. Cu controler integrat de încărcare solară pentru încărcarea cu energie solară de până la 200 WP la 10 A. Mai mult de 4000 de cicluri de încărcare posibile la 80% DoD.

Capacitate baterie: 1497 Wh

Ieșire de curent alternativ: 2 × 230 V, 50 Hz, undă sinusoidală pură.

Ieșiri de curent continuu: 4 × port USB, 1 × port USB C, 2 × ieșire CC, 1 × priză de alimentare de la bord (12 V).

Capacitate (AH): 58,5 Ah (25,6 V)

Conexiuni: EC5 (pentru cablu JumpStarter)

Adaptat pentru:

Masa de lucru mobilă GridLine cu înălțime reglabilă electric, UNILine Wall și Tower, birou pentru calculator, INFO Point.

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-fier-fosfat
----------------	-------------------

Performanță maximă (2 secunde)	3000 W
Putere continuă	1500 W
Capacitate baterie	1497 Wh
Lungime	480 mm
Tensiune	230 V
Lățime	190 mm
Înălțime	240 mm
Greutate	20 kg
Capacitate	58,5 Ah
Tip produs	Acumulator