

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260706 20/12
GTIN	4045197653307
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap L <sub>1</sub>	27 mm
Portplăcuță	269005 9
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Mărime coadă	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Cod ISO Suport	SSSCR/L 2020K12
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 1204..
Mărimea plăcuței	12 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 9	269005 9
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500