



### Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XTL cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 12,5-16mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	428761 12,5-16
GTIN	2050002078154
Clasa articolului	46B

#### Descriere

##### Execuție:

**Măsurători rapide interne în 3 puncte** pentru măsurarea găurilor oarbe de la dimensiunea 12,5-16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5–16 cu vârfuri din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Excelent în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

##### Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

##### Livrare:

Levier de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, 1 baterie cod 081560 Ref CR2032.

##### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498950, (de la Ref. 20), Cod 498951, (până la Ref. 20), calibre inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

#### Descriere tehnică

## Fișă de date

Alimentare cu energie	Cu baterii
Dimensiune a	0,5 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	162 mm
Citire	0,001 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Adâncime standard de măsurare	62 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Domeniu de măsurare	12,5 - 16 mm
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

## Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

## Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Cablu de conectare Duplex Tip R2	498951 R2

## Fișă de date

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 3/100	428510 3/100
Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498951 USB2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12