



Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XTL cu Bluetooth®, Domeniu de măsurare: 8-10mm



Date comandă

Numărul de comandă	428761 8-10
GTIN	2050002078093
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Măsurători rapide interne în 3 puncte pentru măsurarea găurilor oarbe de la dimensiunea 12,5-16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5–16 cu vârfuri din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Excelent în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

Livrare:

Levier de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, 1 baterie cod 081560 Ref CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498950, (de la Ref. 20), Cod 498951, (până la Ref. 20), calibre inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

Descriere tehnică

Fișă de date

Eroare de toleranță	0,004 mm
Adâncime standard de măsurare	58 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Adâncime de măsurare cu prelungitor	121 mm
Citire	0,001 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	1
Dimensiune a	1,9 mm
Domeniu de măsurare	8 - 10 mm
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Bluetooth®
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/428761-8-10>