



## Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XTL cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 10-12,5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428761 10-12,5
GTIN	2050002078147
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Măsurători rapide interne în 3 puncte** pentru măsurarea găurilor oarbe de la dimensiunea 12,5-16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5–16 cu vârfuri din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Excelent în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

#### Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

#### Livrare:

Levier de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, 1 baterie cod 081560 Ref CR2032.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498950, (de la Ref. 20), Cod 498951, (până la Ref. 20), calibre inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

### Descriere tehnică

## Fișă de date

Domeniu de măsurare	10 - 12,5 mm
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Adâncime de măsurare cu prelungitor	134 mm
Adâncime standard de măsurare	58 mm
Citire	0,001 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Eroare de toleranță	0,004 mm
Dimensiune a	1,9 mm
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

## Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20

## Accesorii

Cablu de conectare Duplex Tip R2	498951 R2
Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498951 USB2
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10

## Fișă de date

Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 2/76	428510 2/76
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12