



## Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XTL cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 20-25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428761 20-25
GTIN	2050002078017
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Măsurători rapide interne în 3 puncte** pentru măsurarea găurilor oarbe de la dimensiunea 12,5-16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5–16 cu vârfuri din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Excelent în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

#### Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

#### Livrare:

Levier de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, 1 baterie cod 081560 Ref CR2032.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498950, (de la Ref. 20), Cod 498951, (până la Ref. 20), calibre inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

### Descriere tehnică

## Fișă de date

Eroare de toleranță	0,004 mm
Domeniu de măsurare	20 - 25 mm
Număr de baterii incluse	1
Dimensiune a	0,5 mm
Citire	0,001 mm
Adâncime standard de măsurare	66 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Adâncime de măsurare cu prelungitor	216 mm
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

## Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022500 50

## Accesorii

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22

## Fișă de date

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498950 USB2
Cablu de conectare Duplex Tip 2	498950 2
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 4/150	428510 4/150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 21 mm	484030 21
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 23 mm	484030 23