



Set de micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă XTL cu Bluetooth®, Domeniu de măsurare: 6-10mm



Date comandă

Numărul de comandă	428771 6-10
GTIN	5051102251505
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre digitale de interior cu măsurare rapidă în 3 puncte pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref 12,5–16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5–16 cu vârfuri din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Recomandat în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

Livrare:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă Cod 428760 și inele de control cu certificat de calibrare UKAS.

Descriere tehnică

Ø inel calibrare	8 mm
Citire	0,001 mm

Fișă de date

Eroare de toleranță	0,004 mm
Număr de capete micrometrice	2
Număr de baterii incluse	1
Domeniu de măsurare	6 - 10 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Bluetooth®
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/428771-6-10>