



Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XTL cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 50-65mm



Date comandă

Numărul de comandă	428761 50-65
GTIN	2050002078055
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Măsurători rapide interne în 3 puncte pentru măsurarea găurilor oarbe de la dimensiunea 12,5-16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5–16 cu vârfuri din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Excelent în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

Livrare:

Levier de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, 1 baterie cod 081560 Ref CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498950, (de la Ref. 20), Cod 498951, (până la Ref. 20), calibre inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

Descriere tehnică

Fișă de date

Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Eroare de toleranță	0,005 mm
Adâncime standard de măsurare	80 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	230 mm
Citire	0,001 mm
Număr de baterii incluse	1
Domeniu de măsurare	50 - 65 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022500 100
Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

Accesorii

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150	428510 5/150
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60

Fișă de date

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Cablu de conectare Duplex Tip 2	498950 2
Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498950 USB2
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 61 mm	484030 61
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 63 mm	484030 63
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 52 mm	484030 52
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 62 mm	484030 62
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 56 mm	484030 56
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 54 mm	484030 54
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 53 mm	484030 53
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 64 mm	484030 64
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 51 mm	484030 51
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 57 mm	484030 57
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 59 mm	484030 59
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 58 mm	484030 58