



Set de micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă XTL cu Bluetooth®, Domeniu de măsurare: 20-50mm



Date comandă

Numărul de comandă	428771 20-50
GTIN	5051102267827
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre digitale de interior cu măsurare rapidă în 3 puncte pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref 12,5–16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5–16 cu vârfuri din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Recomandat în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

Livrare:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă Cod 428760 și inele de control cu certificat de calibrare UKAS.

Descriere tehnică

Citire	0,001 mm
Ø inel calibrare	20 / 35 mm

Fișă de date

Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	1
Domeniu de măsurare	20 - 50 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Număr de capete micrometrice	3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Bluetooth®
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/428771-20-50>